

SG8 Precíz ionizátorpisztoly

Leírás



Kompakt kivitel, olyan alkalmazásokhoz, ahol a gyorsaság és a pontosság alapvető követelmény

- Elektrosztatikus feltöltődések leggyorsabb semlegesítésére
- 100-as tisztatérbe megfelelő
- Tiszta nitrogénnel (N₂) is üzemeltethető
- Teljesen elszigetelt kialakítás a magasfeszültséggel való bármilyen kontaktus elkerülésére
- A sűrített levegő és a magasfeszültség együttes beüzemelése és irányítása
- Kényelmes használat lábkapcsoló segítségével
- Az ionizálás működésének ellenőrzését LED segíti
- A levegőszűrő, a lábkapcsoló és a pisztolytartó a készlet részét képezi

Használati tanács

Kérjük figyeljen arra, hogy az SG8 Precíz Ionizátor pisztolyt ne üzemeltesse bejövő levegőt szabályozó egység nélkül.

Optimális üzemeltetéshez szükséges a szabályozó egység használata!

Rendelhető tartozék: 05-0601-90008 Szabályozó egység a Systrone SG8-hoz

Tulajdonságok

- | | |
|----------------------|--|
| ▪ Anyag: | Műanyag markolat |
| ▪ Kivitel: | 3 m speciálisan árnyékolt magasfeszültségű, ütésálló kábel |
| ▪ Súly: | kb. 4 kg a tápegységgel együtt |
| ▪ Üzemi feszültség: | 230 V @ 50 Hz |
| ▪ Áramfelvétel: | 0,4 A |
| ▪ Üzemi hőmérséklet: | 0 °C-tól 50 °C-ig |
| ▪ Levegőnyomás: | 40-80 psi |

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com.

(kb. 2,75 -6,00 bar)

- Levegőcsatlakozás: Gyorscsatlakozó 8 mm külső átmérőjű, kemény sűrítettlevegőcsőhöz
- Levegő áramlás: 10 m/s*
- Tanusítvány: CE

* A levegőáramlást 3 kg /cm² nyomás esetén mérve.

Elektromos tulajdonságok

- Töltéscsökkenési idő: < 1,3 s**
- Ionegyensúly (Offset): 0 V (± 35 V)

** 300 mm távolságból ME268A Charged Plate készülékkel mérve 1000 V –tól 100 V-ig. Ez az érték különböző környezeti körülmények között változhat.

A készlet tartalma

- Ionizátorpisztoly
- Pisztolytartó
- Lábkapcsoló
- 3 m nagyfeszültségű kábel
- Nagyfeszültségű transzformátor
- Használati útmutató

Rendelési adatok

- 941200 000007 SG8 Precíz ionizátorpisztoly

Rendelhető tartozék



- 05-0601-90008 Szabályozó egység a Systrone SG8-hoz

A készlet tartalma (1-1 db)

- szabályozható szűrőegység
- rögzítő egység
- csatlakozások
- 1,5 m levegőcső az SG8-hoz történő csatlakozáshoz



- 02-0803-10089 SG8-Z2 Irányítható állvány a Systrone SG8 pisztolytartóhoz
 - az SG8-as típusú pneumatikus ionizációs pisztoly rugalmas elhelyezésére
 - Stabil, fém asztali tartó
 - csavarral rögzíthető szinte minden munkaasztalhoz
 - hattyúnyakának (330 mm magas) köszönhetően bármilyen helyzetbe állítható (a kis sugarú állítást kerüljük)
 - az ionizátor pisztoly egyszerűen rákapcsolható és csavarral rögzíthető